



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M3X20

Numéro d'article	24540.030.020
Marque	-
UBB	950353131549
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632906
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	20 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈2370
BS	≈4183
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
ISO	≈2009

Spécifications techniques

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Filetage total quand $L \leq$	22
k (max.)	1.65
L (mm)	20
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Dessin technique

