



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué 4.8 M4X12

Numéro d'article	24540.040.012
Marque	-
UBB	950353133867
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633200
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	12 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈2009
DIN	963

Spécifications techniques

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Filetage total quand $L \leq$	25
k (max.)	2.2
L (mm)	12
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Dessin technique

