



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M4X55

Numéro d'article	24540.040.055
Marque	-
UBB	500500045199
UNSPSC	31161504
EAN	8715494456883
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	55 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
DIN	963
NEN	≈2370

Spécifications techniques

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Filetage total quand $L \leq$	25
k (max.)	2.2
L (mm)	55
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Dessin technique

