

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M6X100



Numéro d'article	24540.060.100
Marque	-
UBB	950353138163
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633781
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	100 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	963
NEN	≈2370
ISO	≈2009

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Filetage total quand L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	100
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Dessin technique

