

## Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué 4.8 M16X90



Numéro d'article	24540.160.090
Marque	-
UBB	950353142512
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634382
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	90 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

### Normes

NF	≈E25-123
BS	≈4183
NEN	≈2370
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963

### Spécifications techniques

d-D	M16
Thread length (min.)	58
dk (max.)	29
Filetage total quand L ≤	70
k (max.)	8
L (mm)	90
n	5
P	2
t (min.)	3.2

### Dessin technique

