



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M3X12

Numéro d'article	24560.030.012
Marque	-
UBB	950353143841
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634634
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	12 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
ISO	≈2009
BS	≈4183

Spécifications techniques

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Filetage total quand $L \leq$	22
k (max.)	1.65
L (mm)	12
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Dessin technique

