



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M3X40

Numéro d'article	24560.030.040
Marque	-
UBB	950353766724
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634702
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	40 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈2370
DIN	963
BS	≈4183
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123

Spécifications techniques

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Filetage total quand $L \leq$	22
k (max.)	1.65
L (mm)	40
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Dessin technique

