



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M4X6

Numéro d'article	24560.040.006
Marque	-
UBB	950353767482
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634764
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	6 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-123
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
BS	≈4183
NEN	≈2370

Spécifications techniques

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Filetage total quand $L \leq$	25
k (max.)	2.2
L (mm)	6
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Dessin technique

