



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M5X40

Numéro d'article	24560.050.040
Marque	-
UBB	950353145747
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634955
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	40 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-123
DIN	963
NEN	≈2370
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009

Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Filetage total quand $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	40
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Dessin technique

