

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M6X12



Numéro d'article	24560.060.012
Marque	-
UBB	950353145903
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635013
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	12 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈2370
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
BS	≈4183

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Filetage total quand $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	12
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Dessin technique

