

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M6X50



Numéro d'article	24560.060.050
Marque	-
UBB	950353146570
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635082
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	50 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
BS	≈4183
ISO	≈2009

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Filetage total quand $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	50
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Dessin technique

