

Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 A Acier Electro zingué 4.8 M5X10



Numéro d'article	24570.050.010
Marque	-
UBB	950353149475
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636119
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	10 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	964
NF	≈E25-124
NEN	≈2371
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈2010

Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
f ≈	1.25
Filetage total quand L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	10
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Dessin technique

