

Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier Electro zingué 4.8 M5X45



Numéro d'article	24570.050.045
Marque	-
UBB	950353150275
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636218
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	45 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-124
ISO	≈2010
DIN	964
BS	≈4183
NEN	≈2371

Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
f ≈	1.25
Filetage total quand L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	45
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Dessin technique

