FABORY



Vis à tête cylindrique fendue DIN 85 DIN 85 Acier Electro zingué 4.8 M3X12

Numéro d'article	24640.030.012
Marque	-
UBB	950353152743
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636997
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	12 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normes

NEN	≈1603
ISO	≈1580
NF	≈E25-128
DIN	85
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Spécifications techniques

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	6
Filetage total quand L ≤	30
k (max.)	1.8
L (mm)	12
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Dessin technique