



Vis à tête cylindrique fendue DIN 85 DIN 85 Acier Electro zingué 4.8 M4X25

Numéro d'article	24640.040.025
Marque	-
UBB	950353153998
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637352
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	25 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normes

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1603
BS	≈4183
NF	≈E25-128
DIN	85
ISO	≈1580

Spécifications techniques

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	2.4
L (mm)	25
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1

Dessin technique

