



Vis à tête cylindrique fendue DIN 85 DIN 85 Acier Electro zingué 4.8 M6X25

Numéro d'article	24640.060.025
Marque	-
UBB	950353155639
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637703
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	25 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normes

ISO	≈1580
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-128
DIN	85
BS	≈4183
NEN	≈1603

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	12
Filetage total quand $L \leq$	40
k (max.)	3.6
L (mm)	25
n	1.6
P	1
t (min.)	1.4

Dessin technique

