



Vis à métaux tête poêlier fendue en croix NF ≈E25-129 Acier Electro zingué 4.8 M6X20

Numéro d'article	24650.060.020
Marque	-
UBB	950353680917
UNSPSC	31161504
EAN	8715492638601
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	20 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-129
----	----------

Spécifications techniques

d-D	M6
dk (max.)	14
k (max.)	4.2
L (mm)	20
n	1.6
P	1

Dessin technique

