



## Vis à métaux tête poêlier fendue en croix NF ≈E25-129 Acier Electro zingué 4.8 M6X50

Numéro d'article	24650.060.050
Marque	-
UBB	951353706413
UNSPSC	31161504
EAN	8715492638656
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	50 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

### Normes

NF	≈E25-129
----	----------

### Spécifications techniques

d-D	M6
dk (max.)	14
k (max.)	4.2
L (mm)	50
n	1.6
P	1

### Dessin technique

