

## Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7985-H Acier Electro zingué 4.8 Grand conditionnement M2X4

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numéro d'article | 24660.020.004                |
| Marque           | -                            |
| UBB              | 950353515436                 |
| UNSPSC           | 31161504                     |
| EAN              | 8715492638953                |
| PKG. de 2000     | Boîte complete<br>uniquement |

### Paramètres techniques

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Diamètre            | M2                           |
| Longueur            | 4 mm                         |
| Classe              | 4.8                          |
| Mode d'entraînement | Phillips                     |
| Forme de tête       | Tête cylindrique à<br>bombée |
| Matière             | Acier                        |
| Revêtement          | Electro zingué               |
| Filetage            | Filetage métrique            |
| Info                | Grand<br>conditionnement     |

### Normes

|     |       |
|-----|-------|
| DIN | 7985  |
| ISO | ≈7045 |

### Spécifications techniques

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| d-D                              | M2  |
| Thread length (min.)             | 16  |
| dk (max.)                        | 4   |
| Filetage total quand<br>$L \leq$ | 18  |
| k                                | 1.6 |
| L (mm)                           | 4   |
| No. empreinte<br>cruciforme      | 1   |

### Dessin technique



