

Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7985-H Acier Electro zingué 4.8 Grand conditionnement M4X30



Article n °	24660.040.030
Marque	-
UBB	950353158609
UNSPSC	31161504
EAN	8715492639516
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M4
Longueur (L) (mm)	30
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Phillips
Informations supplémentaires	Grand conditionnement
Forme de tête	Tête cylindrique à bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	7985-H
ISO	7045-H

Spécifications techniques

d_k	8
Filetage total quand $L \leq$	25
k	3.1
No. empreinte cruciforme	2
P	0.70

Dessin technique

