

MAXXFAST Vis autoperceuse tête fraisée cruciforme DIN ≈7504 O- H Acier Electro zingué ST4,8X19MM



Numéro d'article	30300.048.019
Marque	-
UBB	500618324783
UNSPSC	31161507
EAN	8715494501897
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	4.8 mm
Longueur	19 mm
Mode d'entraînement	Phillips
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage de vis à tôle
Info	Boîtes complètes uniquement.

Normes

ISO	≈15482 H
DIN	≈7504-O H

Spécifications techniques

D (mm)	4.8
dk	8.9
k	2.8
L (mm)	19
L1	6.5
No. empreinte cruciforme	2

Dessin technique

