

MAXXFAST Vis autoperceuse tête fraisée cruciforme DIN ≈7504 O- H Acier Electro zingué ST4,8X25MM



Numéro d'article	30300.048.025
Marque	-
UBB	500618324940
UNSPSC	31161507
EAN	8715494501910
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	4.8 mm
Longueur	25 mm
Mode d'entraînement	Phillips
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage de vis à tôle
Info	Boîtes complètes uniquement.

Normes

ISO	≈15482 H
DIN	≈7504-O H

Spécifications techniques

D (mm)	4.8
dk	8.9
k	2.8
L (mm)	25
L1	6.5
No. empreinte cruciforme	2

Dessin technique

