

## MAXXFAST Vis autoperceuse tête fraisée cruciforme DIN ≈7504 O- H Acier Electro zingué ST4,8X50MM



Numéro d'article 30300.048.050

Marque -

UBB 500618325368

UNSPSC 31161507

EAN 8715494501958

PKG. de 200 Boîte complete  
 uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre (mm)	4.8
Longueur (L) (mm)	50
Mode d'entraînement	Phillips
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage de vis à tôle
Info	Boîtes complètes uniquement.

### Normes

DIN	≈7504 O-H
ISO	≈15482 H

### Spécifications techniques

$d_k$	8,90 - 9,30
k	2.80
$L_1$	6.5
No. empreinte cruciforme	2

### Dessin technique

