# **FABORY**



## MAXXFAST Vis autoperceuse tête fraisée cruciforme DIN ≈7504 O-H Acier Electro zingué ST4,8X50MM

Numéro d'article	30300.048.050
Marque	-
UBB	500618325368
UNSPSC	31161507
EAN	8715494501958
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

#### Paramètres techniques

Diamètre	4.8 mm
Longueur	50 mm
Mode d'entraînement	Phillips
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage de vis à tôle
Info	Boîtes complètes

uniquement.

### Spécifications techniques

D (mm)	4.8
dk	8.9
k	2.8
L (mm)	50
L1	6.5
No. empreinte cruciforme	2

#### **Normes**

ISO	≈15482 H
DIN	≈7504-O H

### **Dessin technique**

