



MAXXFAST Vis autoperceuse tête fraisée cruciforme DIN ≈7504 O-H Acier inoxydable (Inox) A2 ST3,9X16MM

Numéro d'article	30305.039.016
Marque	-
UBB	500618326358
UNSPSC	31161507
EAN	8715494502054
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	3.9 mm
Longueur	16 mm
Application (métal)	Aluminium
Mode d'entraînement	Phillips
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage de vis à tôle
Info	Boîtes complètes uniquement.

Normes

ISO	≈15482 H
DIN	≈7504-O H

Spécifications techniques

D (mm)	3.9
dk	8
k	2.6
L (mm)	16
L1	4.5
No. empreinte cruciforme	2

Dessin technique

