

MAXXFAST Vis autoperceuse tête fraisée cruciforme DIN ≈7504 O-H Acier inoxydable (Inox) A2 ST4,8X38MM



| | |
|------------------|------------------------------|
| Numéro d'article | 30305.048.038 |
| Marque | - |
| UBB | 500618327836 |
| UNSPSC | 31161507 |
| EAN | 8715494502207 |
| PKG. de 200 | Boîte complete uniquement |

Paramètres techniques

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Diamètre (mm) | 4.8 |
| Longueur (L) (mm) | 38 |
| Application (métal) | Aluminium |
| Mode d'entraînement | Phillips |
| Forme de tête | Tête fraisée |
| Matière | Acier inoxydable (Inox) |
| Matière technique | A2 |
| Filetage | Filetage de vis à tôle |
| Info | Boîtes complètes uniquement. |

Normes

| | |
|-----|-----------|
| ISO | ≈15482 H |
| DIN | ≈7504 O-H |

Spécifications techniques

| | |
|-----------------------------|-------------|
| d_k | 8,90 - 9,30 |
| k | 2.80 |
| L_1 | 6.5 |
| No. empreinte cruciforme | 2 |

Dessin technique

