

MAXXFAST Vis autoperceuse tête fraisée cruciforme DIN ≈7504 O-H Bi-Metal ST3,9X32MM



Numéro d'article	30310.039.032
Marque	-
UBB	500618329162
UNSPSC	31161507
EAN	8715494502337
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (mm)	3.9
Longueur (L) (mm)	32
Mode d'entraînement	Phillips
Forme de tête	Tête fraisée
Filetage	Filetage de vis à tôle
Info	Boîtes complètes uniquement.

Normes

ISO	≈15482 H
DIN	≈7504 O-H

Spécifications techniques

d_k	8,00-8,40
k	2,6
L_1	4.5
No. empreinte cruciforme	2

Dessin technique

