



MAXXFAST Vis autoperceuse tête fraisée cruciforme DIN ≈7504 O-H Bi-Metal ST4,8X25MM

Numéro d'article	30310.048.025
Marque	-
UBB	500618330053
UNSPSC	31161507
EAN	8715494502429
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	4.8 mm
Longueur	25 mm
Mode d'entraînement	Phillips
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Bi-Metal
Filetage	Filetage de vis à tôle
Info	Boîtes complètes uniquement.

Normes

DIN	≈7504-O H
ISO	≈15482 H

Spécifications techniques

D (mm)	4.8
dk	8.9
k	2.8
L (mm)	25
L1	6.5
No. empreinte cruciforme	2

Dessin technique

