

Vis autoperceuse pour toiture avec rondelle d'étanchéité élastique Acier Electro zingué 6,3X25MM



Numéro d'article	31702.063.025
Marque	-
UBB	950352558437
UNSPSC	31161509
EAN	8715493218772
PKG. de 250	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	6.3 mm
Longueur	25 mm
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage de vis à tôle

Info

Avertissement:
la galvanisation
électrolytique de
ces produits peut
provoquer un risque
de fragilisation par
l'hydrogène.

Normes

Spécifications techniques

D (mm)	6.3
L (mm)	25

Dessin technique

