

SFS-Topform Vis pour toiture avec rondelle d'étanchéité élastique Acier inoxydable (Inox) A2 A/ Grand conditionnement 6,5X40MM



Numéro d'article	31710.065.038
Marque	-
UBB	950352165712
UNSPSC	31161509
EAN	8715492964700
PKG. de 250	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	6.5 mm
Longueur	40 mm
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage de vis à tôle
Tapez non.	A

Info	Ne peut être utilisé que pour fixer des éléments sur des profilés à paroi mince en acier (résistance ult. 370 N/mm ²) dont l'épaisseur ne dépasse pas 3 mm, dans du aluminium ou dans du bois.A/Grand conditionnement
------	---

Normes

D (mm) 6.5

L (mm) 40

FABORY

