



Vis autoperceuse à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7504 M-H Acier inoxydable (Inox) A2 ST4,2X25MM

Numéro d'article	31870.042.025
Marque	-
UBB	950352771360
UNSPSC	31161507
EAN	8715492966841
PKG. de 2000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	4.2 mm
Longueur	25 mm
Application (métal)	Aluminium
Mode d'entraînement	Phillips
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage de vis à tôle
Info	Longueur max. de serrage $KL = L - L1$.

Normes

DIN	7504-M H
ISO	15481 H

Spécifications techniques

D (mm)	4.2
dk	8.2
k	3.05
L (mm)	25
L1 ≈	7
No. empreinte cruciforme	2
P	1.4

Dessin technique

