



Vis autoperceuse à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7504 M-H Acier inoxydable (Inox) A2 ST4,8X22MM

Numéro d'article	31870.048.022
Marque	-
UBB	950352877399
UNSPSC	31161507
EAN	8715492966889
PKG. de 2000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	4.8 mm
Longueur	22 mm
Application (métal)	Aluminium
Mode d'entraînement	Phillips
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage de vis à tôle
Info	Longueur max. de serrage $KL = L - L1$.

Normes

ISO	15481 H
DIN	7504-M H

Spécifications techniques

D (mm)	4.8
dk	9.5
k	3.55
L (mm)	22
L1 ≈	8
No. empreinte cruciforme	2
P	1.6

Dessin technique

