



## Vis autoperceuse à tête fraisée à empreinte cruciforme Phillips DIN 7504 O-H Acier inoxydable (Inox) A2 ST3,5X16MM

Numéro d'article 31880.035.016

Marque -

UBB 950352877472

UNSPSC 31161507

EAN 8715492966933

PKG. de 1000 Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Diamètre            | 3.5 mm                                   |
| Longueur            | 16 mm                                    |
| Application (métal) | Aluminium                                |
| Mode d'entraînement | Phillips                                 |
| Forme de tête       | Tête fraisée                             |
| Matière             | Acier inoxydable                         |
| Matière technique   | A2                                       |
| Filetage            | Filetage de vis à tôle                   |
| Info                | Longueur max. de serrage $KL = L - L1$ . |

### Normes

|     |          |
|-----|----------|
| ISO | 15482 H  |
| DIN | 7504-O H |

### Spécifications techniques

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| D (mm)                   | 3.5 |
| dk                       | 6.8 |
| L (mm)                   | 16  |
| L1 ≈                     | 5   |
| No. empreinte cruciforme | 2   |
| P                        | 1.3 |

### Dessin technique

