

Rivet aveugle de structure à tête plate, ouvert Acier / Acier Electro zingué 6,4X18,5MM



Numéro d'article	32635.064.018
Marque	-
UBB	500505374842
UNSPSC	31162201
EAN	8715494208697
PKG. de 250	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	6.4 mm
Longueur	18.5 mm
Matière du mandrin	Acier
Forme de tête	Tête ronde
Material body/ mandrel	Acier / Acier
Revêtement	Electro zingué

Info	LOCK blind rivets provide a high clamping load with thin sheet applications. Their large head diameter and broad secondary flange ensure permanent clamp. For quick and easy installation the LOCK blind rivets are provided with a unique tapered hole seeking tip.
------	--

Normes

Spécifications techniques

D (mm)	6.4
Foret ø	6.6

Dessin technique

Epaisseur de serrage	10.8-12.8
k	3
L (mm)	18.5
ø dk	13

