

Stainless steel A2 / Stainless steel 3,2X12MM Rivet aveugle à tête plate, étanche



Numéro d'article	33670.032.012
Marque	-
UBB	950369254020
UNSPSC	31162201
EAN	8715492972408
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	3.2 mm
Longueur	12 mm
Matière du mandrin	Acier inoxydable
Forme de tête	Tête ronde
Material body/mandrel	Stainless steel A2 / Stainless steel
Terminaison des rivets	Fermé

Normes

Spécifications techniques

D (mm)	3.2
Foret ø	3.3
Epaisseur de serrage	5.0-7.0
L (mm)	12
ø dk	6

Dessin technique

