

Stainless steel A2 / Stainless steel 4,8X8MM Rivet aveugle à tête plate, étanche



Numéro d'article	33670.048.008
Marque	-
UBB	950369255019
UNSPSC	31162201
EAN	8715492972460
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	4.8 mm
Longueur	8 mm
Matière du mandrin	Acier inoxydable
Forme de tête	Tête ronde
Material body/mandrel	Stainless steel A2 / Stainless steel
Terminaison des rivets	Fermé

Normes

Spécifications techniques

D (mm)	4.8
Foret ø	4.9
Epaisseur de serrage	1.0-3.0
L (mm)	8
ø dk	9.5

Dessin technique

