

Rivet aveugle à tête plate, ouvert Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Acier Electro zingué 2,4X4MM



Numéro d'article 34110.024.004

Marque -

UBB 950369046053

UNSPSC 31162201

EAN 8715493078918

PKG. de 500 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (mm)	2.4
Longueur (L) (mm)	4
Epaisseur de serrage	≈ 2,0
Forme de tête	Tête ronde
Material body/ mandrel	Al AlMg 2,5-3,5 / Ac
Material body/ mandrel	Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Acier
∅ d _m	≈ 1,45
Cisaillement admissible en N	315
Revêtement	Electro zingué
Traction admissible en N	355

Normes

Spécifications techniques

Foret ∅	2.50
k	0,7
∅ d _k	5
p	≥27

Dessin technique

