



Rivet aveugle à tête plate large, ouvert Aluminium ALMg 2,5-3,5 / Acier Electro zingué 5,0X10MM dk=11

Numéro d'article	34113.501.011
Marque	-
UBB	950369323411
UNSPSC	31162201
EAN	8715493080164
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	5 mm
Longueur	10 mm
Matière du mandrin	Acier
Forme de tête	Tête ronde
Material body/mandrel	Aluminium ALMg 2,5-3,5 / Acier
Terminaison des rivets	Ouvert
Revêtement	Electro zingué

Normes

Spécifications techniques

D (mm)	5
Foret ø	5.1
Epaisseur de serrage	4.0-6.5
L (mm)	10

Dessin technique

