



Rivet aveugle à tête plate large, ouvert Aluminium ALMg 2,5-3,5 / Acier Electro zingué 5,0X33MM dk=16

Numéro d'article 34113.503.316

Marque -

UBB 950369324815

UNSPSC 31162201

EAN 8715493080362

PKG. de 250 Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	5 mm
Longueur	33 mm
Matière du mandrin	Acier
Forme de tête	Tête ronde
Material body/mandrel	Aluminium ALMg 2,5-3,5 / Acier
Terminaison des rivets	Ouvert
Revêtement	Electro zingué

Normes

Spécifications techniques

D (mm)	5
Foret ø	5.1
Epaisseur de serrage	20.0-28.0
L (mm)	33

Dessin technique

