

Rivet aveugle à tête plate, ouvert Acier / Acier Electro zingué 3,0X12MM



Numéro d'article 34130.030.012

Marque -

UBB 950369055781

UNSPSC 31162201

EAN 8715493362239

PKG. de 500 Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	3 mm
Longueur	12 mm
Matière du mandrin	Acier
Forme de tête	Tête ronde
Material body/mandrel	Acier / Acier
Terminaison des rivets	Ouvert
Revêtement	Electro zingué

Normes

Spécifications techniques

D (mm)	3
Foret ø	3.1
Epaisseur de serrage	7.0-9.0
k	0.8
L (mm)	12
ø dk	6.5

Dessin technique

