

## Rivet aveugle à tête plate, ouvert Acier / Acier Electro zingué 4,0X14MM



Numéro d'article 34130.040.014

Marque -

UBB 950369320441

UNSPSC 31162201

EAN 8715493362376

PKG. de 500 Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Diamètre               | 4 mm           |
| Longueur               | 14 mm          |
| Matière du mandrin     | Acier          |
| Forme de tête          | Tête ronde     |
| Material body/mandrel  | Acier / Acier  |
| Terminaison des rivets | Ouvert         |
| Revêtement             | Electro zingué |

### Normes

### Spécifications techniques

|                      |          |
|----------------------|----------|
| D (mm)               | 4        |
| Foret ø              | 4.1      |
| Epaisseur de serrage | 8.5-10.5 |
| k                    | 1        |
| L (mm)               | 14       |
| ø dk                 | 8        |

### Dessin technique

