

Rivet aveugle à tête fraisée, ouvert Acier / Acier Electro zingué 5,0X20MM



Numéro d'article	34140.050.020
Marque	-
UBB	950369178211
UNSPSC	31162201
EAN	8715493080645
PKG. de 250	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	5 mm
Longueur	20 mm
Matière du mandrin	Acier
Forme de tête	Tête fraisée
Material body/mandrel	Acier / Acier
Terminaison des rivets	Ouvert
Revêtement	Electro zingué

Normes

Spécifications techniques

D (mm)	5
Foret ø	5.1
Epaisseur de serrage	13.5-15.0
L (mm)	20
ø dk	9

Dessin technique

