

## Rivet aveugle à tête plate, ouvert Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2 3,2X12MM



Numéro d'article	34180.032.012
Marque	-
UBB	950369121781
UNSPSC	31162201
EAN	8715493363366
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	3.2 mm
Longueur	12 mm
Matière du mandrin	Acier inoxydable
Forme de tête	Tête ronde
Material body/mandrel	Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2
Terminaison des rivets	Ouvert

### Normes

### Spécifications techniques

D (mm)	3.2
Foret ø	3.3
Epaisseur de serrage	6.5-8.5
k	0.8
L (mm)	12
ø dk	6.5

### Dessin technique

