

Rivet aveugle à tête plate, ouvert Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2 4,0X6MM



Numéro d'article	34180.040.006
Marque	-
UBB	950369060898
UNSPSC	31162201
EAN	8715493363380
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	4 mm
Longueur	6 mm
Matière du mandrin	Acier inoxydable
Forme de tête	Tête ronde
Material body/mandrel	Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2
Terminaison des rivets	Ouvert

Normes

Spécifications techniques

D (mm)	4
Foret ø	4.1
Epaisseur de serrage	≈ 2.0
k	1
L (mm)	6
ø dk	8

Dessin technique

