

Rivet aveugle à tête plate, ouvert Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2 4,8X30MM



Numéro d'article	34180.048.030
Marque	-
UBB	500511607573
UNSPSC	31162201
EAN	8715494165464
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	4.8 mm
Longueur	30 mm
Matière du mandrin	Acier inoxydable
Forme de tête	Tête ronde
Material body/mandrel	Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2
Terminaison des rivets	Ouvert

Normes

Spécifications techniques

D (mm)	4.8
Foret ø	4.9
Epaisseur de serrage	21.0-25.0
k	1.1
L (mm)	30
ø dk	9.5

Dessin technique

