

Rivet aveugle à tête plate, ouvert Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2 5,0X16MM



Numéro d'article	34180.050.016
Marque	-
UBB	950369178963
UNSPSC	31162201
EAN	8715493363601
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	5 mm
Longueur	16 mm
Matière du mandrin	Acier inoxydable
Forme de tête	Tête ronde
Material body/mandrel	Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2
Terminaison des rivets	Ouvert

Normes

Spécifications techniques

D (mm)	5
Foret ø	5.1
Epaisseur de serrage	9.0-11.0
k	1.1
L (mm)	16
ø dk	9.5

Dessin technique

