

## Rivet aveugle à tête fraisée, ouvert Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2 4,0X12MM



Numéro d'article	34184.040.012
Marque	-
UBB	950369123431
UNSPSC	31162201
EAN	8715492973979
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre (mm)	4
Longueur (L) (mm)	12
Epaisseur de serrage	6,0-8,0
Forme de tête	Tête fraisée
Material body/mandrel	Inox A2 / Inox A2
Material body/mandrel	Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2
$\varnothing d_m$	$\approx 2,50$
Cisaillement admissible en N	3100
Traction admissible en N	3800

### Normes

### Spécifications techniques

Foret $\varnothing$	4.10
$\varnothing d_k$	7.5
p	$\geq 27$

### Dessin technique

