

Rivet aveugle à tête plate, ouvert Acier inoxydable A4 / Acier inoxydable A4 4,8X8MM



Numéro d'article	34186.048.008
Marque	-
UBB	500511608647
UNSPSC	31162201
EAN	8715494162777
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	4.8 mm
Longueur	8 mm
Matière du mandrin	Acier inoxydable
Forme de tête	Tête ronde
Material body/mandrel	Acier inoxydable A4 / Acier inoxydable A4
Terminaison des rivets	Ouvert

Normes

Spécifications techniques

D (mm)	4.8
Foret ø	4.9
Epaisseur de serrage	1.5-3.0
k	1.1
L (mm)	8
ø dk	9.5

Dessin technique

