

Rivet aveugle à tête plate, ouvert Acier inoxydable A4 / Acier inoxydable A4 4,8X10MM



Numéro d'article	34186.048.010
Marque	-
UBB	500511608720
UNSPSC	31162201
EAN	8715494162784
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	4.8 mm
Longueur	10 mm
Matière du mandrin	Acier inoxydable
Forme de tête	Tête ronde
Material body/mandrel	Acier inoxydable A4 / Acier inoxydable A4
Terminaison des rivets	Ouvert

Normes

Spécifications techniques

D (mm)	4.8
Foret ø	4.9
Epaisseur de serrage	3.0-5.0
k	1.1
L (mm)	10
ø dk	9.5

Dessin technique

