

Goupille élastique épaisse ISO 8752 Acier à ressort 420-560 HV30 8X45MM



Article n °	39100.080.045
Marque	-
UBB	950359357825
UNSPSC	31163201
EAN	8715492804341
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

d (nom.)	8
Diamètre (mm)	8
Longueur (L) (mm)	45
Remarques	V = Résistance au cisaillement double min. en kN. Pour le diamètre de percage des trous d(nom.), il est conseillé de respecter la tolérance H12.

Matière	Acier à ressort
Matière technique	420-560 HV30

Normes

ISO	8752
NEN	2458
DIN	1481
BS	7060

Spécifications techniques

V	42.76
a (min.)	1.6
d ₁ (min.)	8.5
s	1.5
d ₁ (max.)	8.8
d ₂ ≈	5.5

Dessin technique

